

Garant**GARANT Diabolo VHM glodalo za obradu rubova 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 10Mmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	208158 10M
GTIN	4062406378905
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**

Glodalo za obradu rubova posebno razvijen za **obradu tvrdih materijala**. Unaprijeđena Diabolo prevlaka pruža još dulji vijek trajanja i bolju kvalitetu površina.

Tolerancije: **dimenzija S = ± 0,2 mm.**
 Kut vrha = ± 5 min.

Izuzetna kvaliteta površine uz kut spirale od 35 °. Vrlo duga glodala za vrhunske rezultate uklanjanja i kod posebno teško dostupnih kontura. Alati bez vrha.

Upotreba:

Vrlo prikladni za izradu **skošenja i skidanje srha** s izradaka kao i za **konturno glodanje**.

Tehnički opis

Kut skošenih rubova	45 stupanj
Ukupna duljina L	100 mm
Glodala s radijusom	45 stupanj
Seriya	Diabolo
veliki Ø D ₂	10 mm
Ø reza D _c	10 mm
Dimenzija S	3,5 mm
Ø drške D _s	10 mm
Drška	DIN 6535 HA s h6
Broj zubi Z	6

Posmak f_z u čeliku < 60 HRC	0,035 mm
mali $\varnothing D_3$	5 mm
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	H
Tolerancija nazivnog \varnothing	h6
Kut spirale	35 stupanj
Smjer ispostave	vodoravno i koso
Vrh kuta upuštača	90 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
Tolerancija drške	h6
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Poravnjivači

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	140 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno	100 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	90 m/min	H
Čelik < 65 HRC	prikladno	60 m/min	H
Čelik < 67 HRC	prikladno	35 m/min	H
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		

Usluge

Brušenje tip HB

129100 HB