

Garant**DCGT 04T002, Vrsta: HU7315-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268094 HU7315-1
GTIN	4062406575939
Razred artikla	21G

Opis

DCGT 04T002 HU7315-1 Vrsta: HU7315-1
Lomač odvojenih čestica: AF
Dubina reza a_p : 0,05 - 1,5 mm
Posmak f : 0,03 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 300 m/min

Tehnički opis

Prevlaka	Dijamant
Vrsta	HU7315-1
Lomač odvojenih čestica	AF
Fina/gruba obrada	fina obrada
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	0,05 - 1,5 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCGT 04T002

Glavna primjena	N
Rezni materijal	HM
Kutni radijus	0,2 mm
Posmak f	0,03 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 300 m/min
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje