

Garant**VCGT 050102, Vrsta: HB7025-1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268095 HB7025-1
GTIN	4062406575946
Razred artikla	211

Opis

VCGT 050102 HB7025-1 Vrsta: HB7025-1
Lomač odvojenih čestica: SF
Dubina reza a_p : 0,05 - 0,4 mm
Posmak f : 0,03 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 180 m/min

Tehnički opis

Broj zamjena/oštrica	2
Dubina reza a_p	0,05 - 0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCGT 050102
Lomač odvojenih čestica	SF
Vrsta	HB7025-1
Kutni radijus	0,2 mm
Glavna primjena	P

Posmak f	0,03 - 0,3 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Rezni materijal	HM
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 180 m/min
Fina/gruba obrada	fina obrada
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje