

Garant
VHM glodalo za T-utore, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 12,5X6 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	208032 12,5X6
GTIN	4045197264572
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:

Glodalo reže obodno u oba smjera.

Zahvaljujući križno postavljenim zubima postiže se veliki učinak rezanja.

Napomena:

Za glodanje T utora prema DIN 650.

Sve do punog zahvata glodala i obratka f_z održavajte na 50 %.

Tip: N

Broj zubi Z: 6

Broj zubi Z: 6

za T-utore DIN 650: 6 mm

Oslobađanje Ø D₁: 5 mm

Ukupna duljina L: 57 mm

Ø drške D₅: 10 mm

Duljina skošenja pod 45°: 0,2 mm

Tehnički opis

Posmak f_z u čeliku < 900 N/mm ²	0,033 mm
Ø reza D _c	12,5 mm
za T-utore DIN 650	6 mm
Duljina skošenja pod 45°	0,2 mm
Broj zubi Z	6
Oslobađanje Ø D ₁	5 mm

Ø drške D _s	10 mm
Ukupna duljina L	57 mm
Tip	N
Duljina rezne oštrice l ₁	6 mm
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 851
Profil glodanja	križno ozubljen
Tolerancija nazivnog Ø	d11
Kut spirale	12 stupanj
Smjer ispostave	vodoravno
Drška	DIN 6535 HB
Unutarnje hlađenje	ne
Tolerancija drške	h6
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Vretenasta glodala