

Garant
VHM glodalo za trapezne utore, oblik C 60°, TiAlN, Ø js16 DC: 22 mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	208037 22
GTIN	4045197269973
Razred artikla	11X

Opis

Izvedba:

Tolerancija kuta ± 8

Napomena:

Za glodanje trapeznih utora u izradi alata i strojogradnji.

Sve do punog zahvata glodala i obratka f_z održavajte na 50%.

Unutarnje hlađenje: ne

Broj zubi Z: 8

Broj zubi Z: 8

Oslobađanje $\varnothing D_1$: 10 mm

Ukupna duljina L: 67 mm

\varnothing drške D_s : 12 mm

Duljina rezne oštrice L_s : 9 mm

Posmak f_z u čeliku $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,043 mm

Tehnički opis

Broj zubi Z	8
Posmak f_z u čeliku $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,043 mm
\varnothing reza D_c	22 mm
Oslobađanje $\varnothing D_1$	10 mm
\varnothing drške D_s	12 mm
Ukupna duljina L	67 mm

Duljina rezne oštrice L _s	9 mm
Oblik	C
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 1833
Tolerancija nazivnog Ø	js16
Smjer ispostave	vodoravno
Drška	DIN 6535 HB
Unutarnje hlađenje	ne
Tolerancija drške	h6
Kut skošenih rubova	60 stupanj
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Vretenasta glodala