

**Garant**
**VHM glodalo za Woodruff utore, TiAlN, Ø DC × LC h11 × e8: 25,5X5 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	208025 25,5X5
GTIN	4045197199126
Razred artikla	11X

**Opis**
**Izvedba:**

Za obodno glodanje i izradu utora, križno ozubljeno. Bokovi zubi su brušeni stoga se glodalo ne može zaglaviti u izratku.

**Napomena:**

Za glodanje Woodruff utora prema DIN-u6888 ili za glodanje plitkih utora.

Puni utor:  $f_z$  za  $a_p = 0,25 \times D$ .

Tip: N

Broj zubi Z: 10

Broj zubi Z: 10

Za Woodruff utore DIN 6888: 5,0×10,0 mm

Oslobađanje Ø D<sub>1</sub>: 7,5 mm

Ukupna duljina L: 63 mm

Ø drške D<sub>3</sub>: 10 mm

Posmak  $f_z$  za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,038 mm

**Tehnički opis**

Ø reza D <sub>c</sub>	25,5 mm
Za Woodruff utore DIN 6888	5,0×10,0 mm
Posmak $f_z$ za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,038 mm
Broj zubi Z	10
Oslobađanje Ø D <sub>1</sub>	7,5 mm

Ø drške D <sub>s</sub>	10 mm
Ukupna duljina L	63 mm
Tip	N
Duljina rezne oštrice l <sub>1</sub>	5 mm
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 850 D/F
Profil glodanja	križno ozubljen
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Smjer ispostave	vodoravno
Širina zahvata a <sub>e</sub> kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1×D
Drška	DIN 6535 HB
Unutarnje hlađenje	ne
Tolerancija drške	h6
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Vretenasta glodala