

Garant
VHM glodalo za Woodruff utore, TiAlN, Ø DC × LC h11 × e8: 10,5X2 mm

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 208025 10,5X2 |
| GTIN | 4045197198822 |
| Razred artikla | 11X |

Opis
Izvedba:

Za obodno glodanje i izradu utora, križno ozubljeno. Bokovi zubi su brušeni stoga se glodalo ne može zaglaviti u izratku.

Napomena:

Za glodanje Woodruff utora prema DIN-u6888 ili za glodanje plitkih utora.

Puni utor: f_z za $a_p = 0,25 \times D$.

Tip: N

Broj zubi Z: 6

Broj zubi Z: 6

Za Woodruff utore DIN 6888: 2,0×3,7 mm

Oslobađanje Ø D₁: 4 mm

Ukupna duljina L: 50 mm

Ø drške D₃: 6 mm

Posmak f_z za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm²: 0,035 mm

Tehnički opis

| | |
|---|------------|
| Posmak f_z za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm ² | 0,035 mm |
| Ø reza D _c | 10,5 mm |
| Za Woodruff utore DIN 6888 | 2,0×3,7 mm |
| Broj zubi Z | 6 |
| Oslobađanje Ø D ₁ | 4 mm |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Ø drške D_s | 6 mm |
| Ukupna duljina L | 50 mm |
| Tip | N |
| Duljina rezne oštrice l_1 | 2 mm |
| Prevlaka | TiAlN |
| Rezni materijal | VHM |
| Standard | DIN 850 D/F |
| Profil glodanja | križno ozubljen |
| Tolerancija nazivnog Ø | e8 |
| Smjer ispostave | vodoravno |
| Širina zahvata a_e kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$ |
| Drška | DIN 6535 HB |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Tolerancija drške | h6 |
| Kut skošenih rubova | 90 stupanj |
| Prsten u boji | zeleno |
| Vrsta proizvoda | Vretenasta glodala |