

Garant
VHM glodalo za Woodruff utore, TiAlN, Ø DC × LC h11 × e8: 10,5X3 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	208025 10,5X3
GTIN	4045197198839
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:

Za obodno glodanje i izradu utora, križno ozubljeno. Bokovi zubi su brušeni stoga se glodalo ne može zaglaviti u izratku.

Napomena:

Za glodanje Woodruff utora prema DIN-u6888 ili za glodanje plitkih utora.

Puni utor: f_z za $a_p = 0,25 \times D$.

Tip: N

Broj zubi Z: 6

Broj zubi Z: 6

Za Woodruff utore DIN 6888: 3,0×3,7 mm

Oslobađanje Ø D₁: 4,2 mm

Ukupna duljina L: 50 mm

Ø drške D₃: 6 mm

Posmak f_z za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm²: 0,035 mm

Tehnički opis

Ø reza D _c	10,5 mm
Posmak f_z za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm ²	0,035 mm
Za Woodruff utore DIN 6888	3,0×3,7 mm
Broj zubi Z	6
Oslobađanje Ø D ₁	4,2 mm

Ø drške D _s	6 mm
Ukupna duljina L	50 mm
Tip	N
Duljina rezne oštrice l ₁	3 mm
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 850 D/F
Profil glodanja	križno ozubljen
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Smjer ispostave	vodoravno
Širina zahvata a _e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1×D
Drška	DIN 6535 HB
Unutarnje hlađenje	ne
Tolerancija drške	h6
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Vretenasta glodala