

**CCGT 030101, Vrsta: PR1725****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260040 PR1725
GTIN	4960664890347
Razred artikla	25E

**Opis**

CCGT 030101 PR1725 Vrsta: PR1725

Lomač odvojenih čestica: MP-CF

Dubina reza  $a_p$ : 0,03 - 0,2 mm

Posmak  $f$ : 0,02 - 0,1 mm/okr

Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 60 - 180 m/min

Brzina reza  $v_c$  sporedna primjena: 100 - 150 m/min

**Tehnički opis**

Brzina reza $v_c$ sporedna primjena	100 - 150 m/min
Lomač odvojenih čestica	MP-CF
Dodatna primjena	M
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCGT 030101
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 180 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Glavna primjena	P
Posmak f	0,02 - 0,1 mm/okr
Vrsta	PR1725
Dubina reza a <sub>p</sub>	0,03 - 0,2 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Kutni radijus	0,1 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje