

Garant**DC.T 11T304, Vrsta: HU7315-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260359 HU7315-1
GTIN	4062406381516
Razred artikla	21G

Opis

DC.T 11T304 HU7315-1 Vrsta: HU7315-1
Lomač odvojenih čestica: AF
Tolerancija: G
Dubina reza a_p : 0,05 - 0,6 mm
Posmak f : 0,03 - 0,1 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 600 m/min

Tehnički opis

Broj zamjena/oštrica	2
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,4 mm
Rezni materijal	HM
Glavna primjena	N
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T304
Dubina reza a_p	0,05 - 0,6 mm

Vrsta	HU7315-1
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Posmak f	0,03 - 0,1 mm/okr
Tolerancija	G
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 600 m/min
Lomač odvojenih čestica	AF
Prevlaka	bez prevlake
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje