

**Garant****VHM-NC strojni razvrtači, TiAlN, nazivni Ø DC: 4,3mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 164341 4,3    |
| GTIN           | 4045197464408 |
| Razred artikla | 11P           |

**Opis****Izvedba:**

**NC strojna izvedba** slično DIN 8093 s **ravnim Ø drške** za **standardizirani priхват** osobito u **hidrauličnim držačim** ili **vrlo preciznim držačima s čahurom**. Time se postiže **maksimalna koncentričnost**.

**Podaci o toleranciji:**

Veličina 0,6 – 0,9: proizvodna tolerancija odn. tolerancija rezanja **0/+0,004 mm**.

Veličina 0,98 – 20: tolerancija kod proizvodnje razvrtača odn. rezanja u skladu s DIN1420 za **H7 za toleranciju rupe**.

**Nema potreba za posebnim držačima kod primjene GARANT-NC-razvrtača**. S dugačkim žlijebovima i lijevom spiralom.

**Upotreba:**

Za razvrtanje prolaznih provrta, jer odvojene čestice odvodi u smjeru rezanja. Vodeći konus može se koristiti i za slijepe rupe.

**Napomena:**

Za razvrtače poput br. 164340 i 164341 s drugim promjerima i dosjedima vidi br. 164344 i 164345.

**Tehnički opis**

|  |             |
|--|-------------|
| Posmak f u čeliku < 1100 N/mm <sup>2</sup> | 0,12 mm/okr |
| Nazivni Ø D <sub>c</sub>                   | 4,3 mm      |
| Tolerancija drške                          | h6          |
| Duljina izboja L <sub>1</sub>              | 40 mm       |
| Ø drške D <sub>s</sub>                     | 6 mm        |
| Ukupna duljina L                           | 82 mm       |

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Duljina rezne oštrice L <sub>s</sub> | 23 mm                     |
| Broj oštrica Z                       | 6                         |
| Tolerancija                          | H7                        |
| Mjera za razvrtanje u Ø              | 0,1 - 0,2 mm              |
| Prevlaka                             | TiAlN                     |
| Rezni materijal                      | VHM                       |
| Standard                             | Standard proizvođača      |
| Unutarnje hlađenje                   | ne                        |
| Drška                                | DIN 6535 HA               |
| Primjena kod vrste bušenja           | kod prolazne rupe         |
| Prsten u boji                        | zeleno                    |
| Vrsta proizvoda                      | Phillips vijcani nastavak |

### Podaci korisnika

|                                | Prikladno za                       | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij                       | prikladno                          | 35 m/min       | N       |
| Aluminij (kratkih odlomaka)    | prikladno                          | 30 m/min       | N       |
| Aluminij > 10% Si              | prikladno samo u posebnim uvjetima | 25 m/min       | N       |
| Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          | 30 m/min       | P       |
| Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          | 25 m/min       | P       |
| Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          | 20 m/min       | P       |
| Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          | 15 m/min       | P       |
| Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          | 10 m/min       | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | prikladno                          | 15 m/min       | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>   | prikladno                          | 12 m/min       | M       |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>     | prikladno samo u posebnim uvjetima | 10 m/min       | S       |
| GG(G)                          | prikladno                          | 10 m/min       | K       |

|                  |           |          |   |
|------------------|-----------|----------|---|
| CuZn             | prikladno | 25 m/min | N |
| Uni              | prikladno |          |   |
| mokro maksimalno | prikladno |          |   |