

Garant**Vretenasto glodalo HSS-PM, TiAlN, Ø k10 DC: 10Mmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	191520 10M
GTIN	4045197103208
Razred artikla	11W

Opis**Izvedba:**

Glodala s više reznih oštrica. **Ekscentrično brušena stražnja površina.**

Za najviše zahtjeve glede učinka odvajanja čestica. **Izvrсни rezultati kod suhog glodanja.** Vel. 6M–25M **MID glodalo:** Dimenzije izvedbe prema **tvorničkoj normi** koja je između DIN 844 **kratka** i DIN 844 **dugačka**. **Osobito** prikladno za izradu **alata i kalupa**, jer **srednje dugačka izvedba** pruža veću **stabilnost** od dugačkih glodala prema DIN 844.

Tehnički opis

Broj zubi Z	4
Posmak f_z za kopirno glodanje u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,023 mm
Ø reza D_c	10 mm
Ø drške D_s	10 mm
Ukupna duljina L	84 mm
Duljina rezne oštrice L_s	35 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 1835 B s h6
Tolerancija nazivnog Ø	k10
Kut spirale	30-40 stupanj
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prevlaka	TiAlN

Rezni materijal	HSS PM
Standard	DIN 844 B
Tip	N
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	138 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	110 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	83 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	64 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	64 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	37 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	23 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	18 m/min	M
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	55 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	110 m/min	N
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		

