

Garant**Kopirna i planska glodača glava indeksirana, s provrtom, Ø D / broj pločica Z:
80/7mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212018 80/7
GTIN	4062406576677
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Kopirne i planske glodače glave najnovije generacije. Indeksirane okrugle izmjenjive pločice osiguravaju stabilne uvjete i sprječavaju neželjeno okretanje pločice tijekom primjene. Spoj između izmjenjive rezne pločice i ležišta prilagođen je obliku i jamči najvišu sigurnost postupka.

Napomena:

$a_{p,max} = 6,0 \text{ mm.}$

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP.**

Tehnički opis

Kut rezne oštrice κ	15 - 30 stupanj
Broj oštrica Z	7
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	148 mm
Interpolacija a_p	4 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	64,94 mm

Kut uranjanja α_{maks}	0,74 stupanj
Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	158 mm
\varnothing reza D_c	80 mm
$\varnothing D_3$	68 mm
\varnothing prihvatne rupe	27 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RPK.1204M0T
Ukupna duljina L_{ukupno}	50 mm
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni tip 3	219878 3
---	----------