

Garant
Kopirna i planska glodača glava indeksirana, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 125/10mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212018 125/10
GTIN	4062406576691
Razred artikla	210

Opis
Izvedba:

Kopirne i planske glodače glave najnovije generacije. Indeksirane okrugle izmjenjive pločice osiguravaju stabilne uvjete i sprječavaju neželjeno okretanje pločice tijekom primjene. Spoj između izmjenjive rezne pločice i ležišta prilagođen je obliku i jamči najvišu sigurnost postupka.

Napomena:

$a_{p,max} = 6,0 \text{ mm.}$

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP.**

Tehnički opis

Unutarnje hlađenje	da
Ø D ₃	113 mm
Ø prihvatne rupe	40 mm
Interpolacija a _p	4 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	63 mm
Interpolacija Ø D _{min}	238 mm

Kut rezne oštrice κ	15 - 30 stupanj
\varnothing reza D_c	125 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RPK.1204M0T
Broj oštrica Z	10
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	109,94 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,44 stupanj
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	248 mm
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni tip 3	219878 3
---	----------