

Garant

Kopirna i planska glodača glava indeksirana, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 100/9mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212018 100/9
GTIN	4062406576684
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Kopirne i planske glodače glave najnovije generacije. Indeksirane okrugle izmjenjive pločice osiguravaju stabilne uvjete i sprječavaju neželjeno okretanje pločice tijekom primjene. Spoj između izmjenjive rezne pločice i ležišta prilagođen je obliku i jamči najvišu sigurnost postupka.

Napomena:

$a_{p,max} = 6,0 \text{ mm.}$

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP.**

Tehnički opis

Interpolacija Ø D _{maks}	198 mm
Interpolacija Ø D _{min}	188 mm
Unutarnje hlađenje	da
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RPK.1204M0T
Kut rezne oštrice κ	15 - 30 stupanj
Ø prihvatne rupe	32 mm

Interpolacija a_p	4 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Kut uranjanja α_{maks}	0,57 stupanj
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	84,94 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	50 mm
\varnothing reza D_c	100 mm
Broj oštrica Z	9
$\varnothing D_3$	88 mm
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni tip 3	219878 3
---	----------