

Garant

GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 10/07mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260337 10/07
GTIN	4062406576820
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Serijski broj	GARANT Master
Udaljenost vrha od osi	7 mm
Stezna visina L ₂	9 mm
Duljina glave L ₁	20 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	13 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Ukupna duljina L	125 mm
Veličina pločice	7 mm
ISO kod držača	A10K SDUCR/L07
Ø drške D _s	10 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje