

**Garant**

**GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 12/07mm**


**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260337 12/07
GTIN	4062406576837
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	15 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Veličina pločice	7 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Udaljenost vrha od osi	8 mm
Duljina glave $L_1$	25 mm
Stezna visina $L_2$	11 mm
Serijski broj	GARANT Master
ISO kod držača	A12L SDUCR/L07
Ø drške $D_s$	12 mm
Ukupna duljina $L$	140 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje