

Garant

GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, desno, Ø drške / veličina pločice: 10/07mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260336 10/07
GTIN	4062406576769
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Udaljenost vrha od osi	7 mm
Ø drške D_s	10 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Duljina glave L_1	20 mm
Serijska	GARANT Master
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Veličina pločice	7 mm
ISO kod držača	A10K SDUCR/L07
Stezna visina L_2	9 mm
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	13 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje