

**Garant**

**GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, desno, Ø drške / veličina pločice: 10/07mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260330 10/07
GTIN	4062406576882
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

ISO kod držača	A10K SDQCR/L07
Ø drške $D_s$	10 mm
Udaljenost vrha od osi	7 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Stezna visina $L_2$	9 mm
Serijski broj	GARANT Master
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	13 mm
Duljina glave $L_1$	20 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

