

**Garant**

**GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, desno, Ø drške / veličina pločice: 16/11mm**


**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260330 16/11
GTIN	4062406576912
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Stezna visina $L_2$	15 mm
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	23 mm
Serija	GARANT Master
Duljina glave $L_1$	28 mm
Udaljenost vrha od osi	14 mm
Ø drške $D_s$	16 mm
Ukupna duljina L	180 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
ISO kod držača	A16Q SDQCR/L11
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

