

Garant**Strojni ureznik HSS-E-PM, TiCN, M: M5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	135760 M5
GTIN	4045197077561
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:**

Čvrsta izvedba, s užljebljenjem u desnu stranu od 15°.

Primjenjiv s **emulzijom** (udio masti najmanje 8 %).

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E PM

Standard: DIN 371

Razred tolerancije: ISO 2X 6HX

Nagib navoja: 0,8 mm

Ukupna duljina L: 70 mm

Ø drške D_s: 6 mm

4-kutna drška □: 4,9 mm

Ø osnovne rupe: 4,2 mm

Tehnički opis

Nagib navoja	0,8 mm
Broj oštrica Z	3
Ø navoja	5 mm
Ø osnovne rupe	4,2 mm
Broj steznih utora	3
Standard	DIN 371
Ø drške D _s	6 mm
Ukupna duljina L	70 mm
4-kutna drška □	4,9 mm

Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Rezni materijal	HSS E PM
Dubina navoja	10 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M5
Prevlaka	TiCN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Kut spirale	15 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	pink
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	23 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	13 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	7 m/min	P
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	5 m/min	S
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		