

Mitutoyo**Mjerni vijak za utore, mjerno područje: 0-25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	421896 0-25
GTIN	4946368847313
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

S vretenom koje se ne vrti i plosnatim mjernim površinama. Mjerno vreteno i površine od kaljenog čelika, dijelovi za posluživanje i očitavanje matirano kromirani.

Dio isporuke:

Od vel. 25–50 uključujući 1 etalon.

Tehnički opis

Vreteno Ø	6,35 mm
Kalibriranje	B1
Očitavanje	0,01 mm
Širina mjernih oštrica	0,75 mm
Mjerno područje	0 - 25 mm
Kosina osovine	0,5 mm
Duljina mjernih oštrica	6,5 mm
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Standard	DIN 863
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija

Vrsta proizvoda	Mikrometar
Usluge	
Kalibriranje Mikrometar bez etalona maks. mjerno područje 25 mm	022000 25
DAkkS kalibriranje Mikrometar bez etalona maks. mjerno područje 100 mm	022010 100