

**Turpija za brušenje – silicijev karbid (zeleni), okruglo, duljina×širina (mm)
razina finoće: 150X16G****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe | 558635 150X16G |
| GTIN | 4260496531211 |
| Razred artikla | 56Z |

Opis**Upotreba:**

Za **skidanje srha, oštrenje** i **odvajanje materijala**, izradu skošenja alata odnosno oštrica. Za naknadnu obradu provrta, površina i bridova u kaluparstvu. Osim toga za pripremanje površine, fino brušenje i poliranje.

Za **tvrdi metal, neželjezne materijale**, staklo, keramiku, porculan. Materijal velike **tvrdoće** i s izrazitim svojstvom **samooštrenja**.

Napomena:

Koristiti prvenstveno s uljem, petrolejom ili vodom.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------|----------------|
| širina | 16 mm |
| Duljina | 150 mm |
| Boja | zelena |
| Stupanj finoće | grubi |
| Granulacija | 100 |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | SiC |
| Oblik | okruglo |
| Vrsta proizvoda | Brusna turpija |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 60 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 67 HRC | prikladno | | |
| Tvrđi metal (HM) | prikladno | | |
| INOX | prikladno | | |
| Ti | prikladno | | |
| GG(G) | prikladno | | |
| CuZn | prikladno | | |
| Plastika, GFK | prikladno | | |
| Kamen | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| mokro maksimalno | prikladno | | |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |