

## Turpija za brušenje – original Arkansas (siva), zrno 5000, Četverokutni, duljina×širina: 100X10mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	558682 100X10
GTIN	4037073005843
Razred artikla	56Z

### Opis

#### Izvedba:

Prirodni kamen (Arkansas original) od kvarca najfinije granulacije, čvrstih bridova. Za najfiniju obradu površine bez srha. Granulacija 5000 (predbrušenje), granulacija 8000 (poliranje).

#### Upotreba:

Za **struganje srha, oštrenje, skidanje i skošavanje** alata odnosno alatnih oštrica. Za naknadnu obradu rupa, ploha i rubova u kaluparstvu. Osim toga za poboljšanje površine, za justiranje i poliranje. **Koristiti prvenstveno sa uljem, petrolejem ili vodom.**

#### Napomena:

Minimalnim dodavanjem ulja produžuje se vijek trajanja i učinak brušenja.

### Tehnički opis

Duljina	100 mm
Stupanj finoće	prije oštrenja
Boja	sivo
širina	10 mm
Granulacija	5000
Sredstvo za brušenje	Arkansas-kvarcit
Oblik	Četverokutni

Vrsta proizvoda

Brusna turpija

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
Tvrđi metal (HM)	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		