

**Brusni blok ujednačen za čelik korund (A) grubo / fino, duljina×širina:
150X50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	558865 150X50
GTIN	4260496536735
Razred artikla	56Z

Opis**Izvedba:**

Keramički vezan kombinirani brus sa stupnjem tvrdoće O/P. Gruba strana za grubo brušenje, fina strana za fino brušenje.

Korund srednje tvrdog vezanja. Donji dio normalnog korunda (A) zrna 100 (grubo); gornji dio plemenitog korunda zrna 280 / 320 (fino).

Upotreba:

Za skidanje srha, fino brušenje kontura, zaobljavanje rubova.

Napomena:

Ujednačeni brusni blokovi dodatno su prilagođeni za savršeno ravnu površinu.

Tehnički opis

širina	50 mm
Stupanj finoće	grubo / fino
Duljina	150 mm
Visina	25 mm
Vrsta proizvoda	Kamen za brušenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		