

**HOLEX****Digitalno pomično mjerilo, mjerno područje: 800mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	415525 800
GTIN	4062406579555
Razred artikla	42A

**Opis****Izvedba:**

Pomično mjerilo za unutarnje i vanjsko mjerenje (s funkcijom Preset). Lako čitljiv LCD zaslon s dodatno povećanim prikazom brojeva. Optimalna svojstva zahvaljujući **dvostrukom vođenju prizme** s plastičnim ležištem. Mjerni krak od nehrđajućeg čelika, najpreciznije brušeni. S dva pomična i **izmjenjiva mjerna kraka. Uključujući ograničenje mjerenja sile.**

**Dio isporuke:**

Uključuje 1 bateriju br. 081560 vel. CR2032.

**Dodatni pribor:**

Šablona za podešavanje br. 415527 vel. set. Mjerni krakovi s navojem M2,5 br. 415526 vel. 90 s navojem M2,5 za posebno ticalo br. 434900 – 434910.

**Tehnički opis**

Broj sadržanih baterija	1
Očitavanje	0,0005 col
Granica odstupanja	0,06 mm
Kalibriranje	A1
Duljina kraka	90 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Očitavanje	0,01 mm
Ø umetka za unutarnje mjerenje	10 mm
Opskrba energijom	na bateriju

Očitavanje	mm / inča
Težina	0,9 kg
Mjerno područje	0 - 800 mm
Preset funkcija	da
Standard	Tvornička norma
Mjerni vrhovi	da
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	ABS
sve dijelove	kaljeno
Vrsta proizvoda	Radioničko pomično mjerilo

## Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 500 mm	021000 500
DAkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 1000 mm	021010 1000

## Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
--	---------------