

Garant
VHM razvrtač HPC prolazna rupa, DLC, Nazivni Ø DC: 8H7 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	164346 8H7
GTIN	4045197589767
Razred artikla	10N

Opis
Izvedba:

NC izvedba s ravnom Ø drškom za standardizirani prihvat specijalno u **hidrauličnim držačima** ili **vrlo preciznim držačima s čahurom**. Za **vrhunsku koncentričnost i sigurnost procesa**. Nabava specijalnih čahura nije više potrebna. S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva za **HPC nastavak** za smanjenje troškova izrade.

Razvrtači završno brušeni za dosjed prema Vašim potrebama.

S prevlakom DLC sp² najnovije generacije.

Upotreba:

Za HPC / HSC razvrtanje prolaznih rupa.

Tolerancija Ø bušenja: H7

Broj oštrica Z: 6

Tolerancija Ø bušenja: H7

Duljina rezne oštrice L_s: 16 mm

Duljina izboja L₁: 60 mm

Ukupna duljina L: 100 mm

Broj oštrica Z: 6

Ø drške D_s: 8 mm

Tehnički opis

Duljina izboja L ₁	60 mm
Posmak f u aluminijskom lijevu	1,4 mm/okr
Tolerancija drške	h6
Nazivni Ø D _c	8 mm
Ø drške D _s	8 mm

Ukupna duljina L	100 mm
Duljina rezne oštrice L _s	16 mm
Broj oštrica Z	6
preporučeni Ø bušenja u aluminijskom lijevu	7,9 mm
Tolerancija Ø bušenja	H7
Prevlaka	DLC
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	W
Unutarnje hlađenje	da, s 25 bara
Drška	DIN 6535 HA s h6
Strategija rezanja	HPC
Primjena kod vrste bušenja	kod prolazne rupe
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Abrazivni alat s fiksnim oštricama