

**HOLEX****Pomično mjerilo, mjerno područje: 1500mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	415196 1500
GTIN	4062406584283
Razred artikla	42A

**Opis****Izvedba:**

Pomično mjerilo i površina za iščitavanje podataka s matiranim premazom od kroma bez vidljivog prijelaza. Mjerne površine kaljene i brušene. **Dugi mjerni kljunovi za mjerenje velikih obradaka i Ø obratka.** Sa zaustavnim vijkom. Upušteni i zaobljeni krajevi kljuna za unutarnja mjerenja. S preciznim namještanjem.

**Tehnički opis**

Duljina kraka	200 mm
Mjerno područje	0 - 1500 mm
Očitavanje	0,05 mm
Očitavanje	mm / inči
Podjela	1/20 mm
Standard	Tvornička norma
Granica odstupanja	0,36 mm
Ø umetka za unutarnje mjerenje	30 mm
Kalibriranje	A1
Težina	5,3 kg
Posjela skale mm/inči	da
Mjerna tehnika	analogno
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX

sve dijelove

kaljeno

Vrsta proizvoda

Radionička pomična mjerila

**Usluge**

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 2000 mm

021000 2000