

**HOLEX****Pomično mjerilo, mjerno područje: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	415196 300
GTIN	4062406584245
Razred artikla	42A

**Opis****Izvedba:**

Pomično mjerilo i površina za iščitavanje podataka s matiranim premazom od kroma bez vidljivog prijelaza. Mjerne površine kaljene i brušene. **Dugi mjerni kljunovi za mjerenje velikih obradaka i Ø obratka.** Sa zaustavnim vijkom. Upušteni i zaobljeni krajevi kljuna za unutarnja mjerenja.

**Tehnički opis**

Mjerno područje	0 - 300 mm
Težina	0,44 kg
Kalibriranje	A1
Očitavanje	mm / inči
Ø umetka za unutarnje mjerenje	10 mm
Podjela	1/20 mm
Očitavanje	0,05 mm
Standard	Tvornička norma
Duljina kraka	90 mm
Granica odstupanja	0,05 mm
Posjela skale mm/inči	da
Mjerna tehnika	analogno

Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Vrsta proizvoda	Radionička pomična mjerila

**Usluge**

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021000 300
DAkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021010 300