

**Pomično mjerilo, mjerno područje: 800mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	415196 800
GTIN	4062406584269
Razred artikla	42A

Opis**Izvedba:**

Pomično mjerilo i površina za iščitavanje podataka s matiranim premazom od kroma bez vidljivog prijelaza. Mjerne površine kaljene i brušene. **Dugi mjerni kljunovi za mjerenje velikih obradaka i Ø obratka.** Sa zaustavnim vijkom. Upušteni i zaobljeni krajevi kljuna za unutarnja mjerenja.

Tehnički opis

Kalibriranje	A1
Podjela	1/20 mm
Duljina kraka	150 mm
Standard	Tvornička norma
Očitavanje	mm / inči
Očitavanje	0,05 mm
Granica odstupanja	0,1 mm
Težina	2,1 kg
Ø umetka za unutarnje mjerenje	20 mm
Mjerno područje	0 - 800 mm
Posjela skale mm/inči	da
Mjerna tehnika	analogno

Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Vrsta proizvoda	Radionička pomična mjerila

Usluge

DAkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 1000 mm	021010 1000
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 1000 mm	021000 1000