

HOLEX®
Nareznica HSS-E, M× nagib: 20X1,5

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 141065 20X1,5 |
| GTIN | 4045197595409 |
| Razred artikla | 12K |

Opis
Izvedba:

Zatvoreni, zasječeni oblik; s obostranim konusnim uvodnim dijelom.

Uvod s 2 uvodna navoja. Valjana i nitirana, kut narezivanja cca. 15°. Za čelike visoke čvrstoće i čelike otporne na koroziju.

Vrsta navoja: MF

Kut profila navoja vijka: 60 stupanj

Rezni materijal: HSS E

Standard: EN 22568

Razred tolerancije: DIN 13 6g

nagib: 1,5 mm

Vanjski Ø: 45 mm

Visina: 14 mm

Tehnički opis

| | |
|-----------|--------|
| nagib | 1,5 mm |
| Visina | 14 mm |
| Vanjski Ø | 45 mm |

| | |
|--------------------------|------------|
| Razred tolerancije | DIN 13 6g |
| Veličina navoja | 20 |
| Vrsta navoja | MF |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Rezni materijal | HSS E |
| Standard | EN 22568 |
| Smjer rezanja | desno |