

**Garant****Garnitura ručnih ureznika, bez prevlake, MF: 10X1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130470 10X1
GTIN	4045197066985
Razred artikla	11G

**Opis****Izvedba:**

Dvodijelna garnitura, **koja se sastoji od uvodnog i završnog ureznika.**

Ureznik potpuno brušen iz komada.

Vrsta navoja: MF

Rezni materijal: HSS

Standard: DIN 2181

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 1 mm

Ukupna duljina L: 63 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 7 mm

4-kutna drška □: 5,5 mm

Ø osnovne rupe: 9 mm

**Tehnički opis**

Nagib navoja	1 mm
Ø navoja	10 mm
Ø osnovne rupe	9 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	7 mm
Ukupna duljina L	63 mm
4-kutna drška □	5,5 mm

Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS
Standard	DIN 2181
Dubina navoja	20 mm
Vrsta navoja	MF
Veličina navoja	M10×1
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	D
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod osnovne rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Ručni ureznici
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		

Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima
Uni	prikladno
Ulje	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima