



Strojni ureznik HSS/E oblik C, TiCN, M: M16



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	135950 M16
GTIN	4045197078025
Razred artikla	11H

Opis

Izvedba:

Oblik C (2 – 3 uvodna navoja).

Kada se zahtijeva vrlo velika tvrdoća i žilavost.

Napomena:

DOSTUPNA NOVA GENERACIJA!

Preporučeni zamjenski proizvodi su br. 135960 – 136158.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 2 mm

Ukupna duljina L_{ukupno} : 110 mm

Ø drške: 12 mm

Kvadratna drška: 9 mm

Ø jezgre rupe: 14 mm

Tehnički opis

Nagib navoja	2 mm
Broj oštrica Z	4
Ø navoja	16 mm
Broj steznih utora	4
Kut narezivanja	50 stupanj
Ø jezgre rupe	14 mm

Standard	DIN 376
Ø drške	12 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	110 mm
Kvadratna drška	9 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	48 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M16
Prevlaka	TiCN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Spiralni kutnik	40 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste provrta	do 3xD kod osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Obruč u boji	zeleno