

Garant
Strojni ureznik HSS-E oblik C, vaporiziran, M: M27

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 135850 M27 |
| GTIN | 4045197077837 |
| Razred artikla | 11H |

Opis
Izvedba:

Oblik C (2 – 3 uvodna navoja).

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 3 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D_s: 20 mm

4-kutna drška □: 16 mm

Ø osnovne rupe: 24 mm

Tehnički opis

| | |
|------------------------|---------|
| Ø navoja | 27 mm |
| Ø osnovne rupe | 24 mm |
| Nagib navoja | 3 mm |
| Broj oštrica Z | 4 |
| Broj steznih utora | 4 |
| Standard | DIN 376 |
| Ø drške D _s | 20 mm |
| Ukupna duljina L | 160 mm |
| 4-kutna drška □ | 16 mm |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Razred tolerancije | ISO 2 6H |
| Rezni materijal | HSS E |
| Dubina navoja | 81 mm |
| Vrsta navoja | M |
| Veličina navoja | M27 |
| Prevlaka | vaporiziran |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Norma navoja | DIN 13 |
| Oblik rezanja | C |
| Kut spirale | 40 stupanj |
| Drška | Cilindrična drška s h9 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod osnovne rupe |
| Smjer rezanja | desno |
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu |
| Prsten u boji | zeleno |
| Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno samo u posebnim uvjetima | 13 m/min | N |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 15 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 15 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 15 m/min | P |
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 6 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno | 6 m/min | M |
| CuZn | prikladno samo u posebnim uvjetima | 13 m/min | N |

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Uni | prikladno |
| Ulje | prikladno |
| mokro maksimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima |