



## Strojni ureznik HSS-E oblik C, TiCN, M: M3



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	135955 M3
GTIN	4045197649591
Razred artikla	12H

### Opis

#### Izvedba:

<B>Oblik C</B> (2 – 3 uvodna navoja).

Kada se zahtijeva vrlo velika tvrdoća i žilavost.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,5 mm

Ukupna duljina L: 56 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 3,5 mm

4-kutna drška □: 2,7 mm

Ø osnovne rupe: 2,5 mm

### Tehnički opis

Nagib navoja	0,5 mm
Ø navoja	3 mm
Broj oštrica Z	2
Ø osnovne rupe	2,5 mm
Broj steznih utora	2
Standard	DIN 371
Ø drške D <sub>s</sub>	3,5 mm
Ukupna duljina L	56 mm

4-kutna drška □	2,7 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	9 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M3
Prevlaka	TiCN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Kut spirale	40 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje