

Garant

Garnitura ručnih ureznika, bez prevlake, G: W3/16



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130670 W3/16
GTIN	4045197067838
Razred artikla	11G

Opis

Izvedba:

Trodijelna garnitura, koja se sastoji od uvodnog, srednjeg i završnog ureznika.

Upotreba:

Za Whitworth navoj prema BSW normi BS84 u srednjem polju tolerancije.

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 24

Ø navoja: 4,76 mm

Ukupna duljina L: 50 mm

Ø drške D: 5,5 mm

4-kutna drška □: 4,3 mm

Ø osnovne rupe: 3,6 mm

Tehnički opis

Navoji po colu	24
Ø osnovne rupe	3,6 mm
Nagib navoja	1,058 mm
Ø navoja	4,76 mm
Rezni materijal	HSS

Ø drške D _s	5,5 mm
Ukupna duljina L	50 mm
4-kutna drška □	4,3 mm
Dubina navoja	9,52 mm
Veličina navoja	W3/16
Prevlaka	bez prevlake
Vrsta navoja	BSW
Kut profila navoja vijka	55 stupanj
Standard	DIN 351
Oblik rezanja	C
Oblik rezanja	A
Oblik rezanja	D
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod slijepe rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Ručni ureznici
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		

Čelik < 750 N/mm ²	prikladno
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima
Uni	prikladno
Ulje	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima