



Garnitura ručnih ureznika, bez prevlake, G: G1/4



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130650 G1/4
GTIN	4045197067760
Razred artikla	12G

Opis

Izvedba:

2-dijelna garnitura, koja se sastoji od uvodnog i završnog ureznika.

Upotreba:

Za cilindrični Whitworthov cijevni navoj DIN ISO 228/1 (nije za navoje koji brtve).

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 19

Ø navoja: 13,16 mm

Ukupna duljina L: 70 mm

Ø drške D_s: 11 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 11,8 mm

Tehnički opis

Ø osnovne rupe	11,8 mm
Ø navoja	13,16 mm
Nagib navoja	1,337 mm
Navoji po colu	19
Rezni materijal	HSS
Ø drške D _s	11 mm

Ukupna duljina L	70 mm
4-kutna drška □	9 mm
Dubina navoja	26,32 mm
Veličina navoja	G1/4
Prevlaka	bez prevlake
Vrsta navoja	G
Kut profila navoja vijka	55 stupanj
Standard	DIN 5157
Oblik rezanja	D
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Ručni ureznici
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		

GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima
Uni	prikladno
Ulje	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima