

**Garant**

**Garniture malih glodala 8-dijelno, GARANT Master Uni – srednje, HM TiAlN, broj glodaćih klinova: 8**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	541411 8
GTIN	4062406587093
Razred artikla	51D

**Opis****Izvedba:**

**Garnitura HM roto glodala Multi Cut s uobičajenim varijantama oblika.**

**Novorazvijena inovativna geometrija ozubljenja** omogućuje **veliku učinkovitost** s istovremenim **jako tihim radom i dobrim vođenjem**. Optimalnim oblikovanjem odvojenih čestica (bez oštrih čestica) postiže se površina najviše kvalitete pri grubom i finom rezanju.

· **univerzalno primjenjivo.**

Ø drške 6 mm.

**GARANT**- roto glodala se proizvode od vrhunskog tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Drška je od čelika (ako je promjer glave veći od promjera drške) a ako ne onda je od tvrdog metala.

Dodatna prevlaka od TiAlN-a za duži vijek trajanja i toplinsku otpornost.

Za velika termička i mehanička opterećenja (Heavy Duty).

· **Dulji vijek trajanja.**

· **Malo unosa topline.**

· **Bolji odvod odvojenih čestica.**

**Upotreba:**

Prikladno za ručnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, bridova, čišćenje,

obradu varenih rubova i površina.

**Dio isporuke:**

Po 1 kom. br. 540222 vel. A0616; A1020; C0616; C1020; D0605; D1009; G0618; M1020.

**Napomena:**

Materijali loše toplinske vodljivosti; spustiti broj okretaja, kako bi se spriječilo plavo bojanje roto glodala i razmazivanje.

## Tehnički opis

Seriya	GARANT Master Uni
Rezni materijal	HM TiAlN
Ø drške	6 mm
Broj glodaćih klinova	8
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

## Pribor

Roto glodalo (obloženo)GARANT Master Uni – srednje tip A1020	540222 A1020
Roto glodalo (obloženo)GARANT Master Uni – srednje tip D1009	540222 D1009
Roto glodalo (obloženo)GARANT Master Uni – srednje tip C1020	540222 C1020
Roto glodalo (obloženo)GARANT Master Uni – srednje tip M1020	540222 M1020
Roto glodalo (obloženo)GARANT Master Uni – srednje tip D0605	540222 D0605
Roto glodalo (obloženo)GARANT Master Uni – srednje tip G0618	540222 G0618
Roto glodalo (obloženo)GARANT Master Uni – srednje tip A0616	540222 A0616
Roto glodalo (obloženo)GARANT Master Uni – srednje tip C0616	540222 C0616