

**Garant**
**VHM torusno glodalo, TiAlN, Ø e8 DC / RS1: 1/0,25 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	206140 1/0,25
GTIN	4045197123374
Razred artikla	11X

**Opis**
**Izvedba:**

Dvostruko brušeni bočni slobodni kut.

Broj zubi Z: 2

Kut spirale: 30 stupanj

Drška: DIN 6535 HA s h6

Broj zubi Z: 2

Duljina rezne oštrice  $L_s$ : 1,5 mm

Radijus rezne oštrice  $R_1$ : 0,25 mm

Duljina izboja  $L_1$  uključ. oslobađanje: 4 mm

Oslobađanje  $\varnothing D_1$ : 0,95 mm

Ukupna duljina L: 38 mm

**Tehnički opis**

Broj zubi Z	2
Radijus rezne oštrice $R_1$	0,25 mm
Oslobađanje $\varnothing D_1$	0,95 mm
Posmak $f_z$ za kopirno glodanje u čeliku $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,006 mm
Duljina izboja $L_1$ uključ. oslobađanje	4 mm
$L_2$	20 mm
$\varnothing$ reza $D_c$	1 mm
Posmak $f_z$ za obodno glodanje u čeliku $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,006 mm
$\varnothing$ drške $D_s$	3 mm

Duljina rezne oštrice L <sub>s</sub>	1,5 mm
Ukupna duljina L	38 mm
Drška	DIN 6535 HA s h6
Kut spirale	30 stupanj
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	N
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata a <sub>e</sub> kod glodanja	0,2×D kod trimanja
Širina zahvata a <sub>e</sub> kod glodanja	0,05×D kod glodala za kopiranje
Unutarnje hlađenje	ne
Tolerancija drške	h6
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Vretenasta glodala