

Garant

Garnitura ručnih ureznika, bez prevlake, UNF: 10-32



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130750 10-32
GTIN	4045197068200
Razred artikla	11G

Opis

Izvedba:

2-dijelna garnitura, koja se sastoji od uvodnog i završnog ureznika.

Upotreba:

Za navoj UNF ASME -- B1.1.

Vrsta navoja: UNF

Rezni materijal: HSS

Standard: DIN 2181

Navoji po colu: 32

Ø navoja: 4,83 mm

Ukupna duljina L: 50 mm

Ø drške D_s: 5,5 mm

4-kutna drška □: 4,3 mm

Ø osnovne rupe: 4,1 mm

Tehnički opis

Ø osnovne rupe	4,1 mm
Navoji po colu	32
Ø navoja	4,83 mm
Standard	DIN 2181
Rezni materijal	HSS
Ø drške D _s	5,5 mm

Ukupna duljina L	50 mm
4-kutna drška □	4,3 mm
Dubina navoja	9,66 mm
Nagib navoja	0,794 mm
Vrsta navoja	UNF
Veličina navoja	10-32 UNF
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	C
Oblik rezanja	D
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod osnovne i prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Ručni ureznici
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		

GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima
Uni	prikladno
Ulje	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima