

## Garant

### VHM glodalo za obradu rubova 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 6mm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	208164 6
GTIN	4045197537300
Razred artikla	11X

#### Opis

##### Izvedba:

S posebnom geometrijom žlijebova za miran rad. Tolerancija: **dimenzija S = ± 0,2 mm.**

##### Upotreba:

Vrlo prikladni za izradu **skošenja** i **skidanje srha** s izradaka kao i za **konturno glodanje**.

#### Tehnički opis

Broj zubi Z	6
Dimenzija S	4,2 mm
Posmak $f_z$ u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm
Ø reza $D_c$	6 mm
Ø drške $D_s$	6 mm
Ukupna duljina L	57 mm
Drška	DIN 6535 HB s h6
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Glodala s radijusom	45 stupanj
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	N

Tolerancija nazivnog $\emptyset$	h6
Smjer ispostave	vodoravno i koso
Vrh kuta upuštača	90 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
Tolerancija drške	h6
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Poravnjivači

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	280 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	200 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	105 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	70 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	60 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	60 m/min	M
GG(G)	prikladno	90 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		

