

**Garant****Garnitura ručnih ureznika, bez prevlake, UNF: 3/8-24****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130750 3/8-24
GTIN	4045197068248
Razred artikla	11G

**Opis****Izvedba:**

2-dijelna garnitura, <B>koja se sastoji od uvodnog i završnog ureznika.</B>

**Upotreba:**

**Za navoj UNF ASME -- B1.1.**

Vrsta navoja: UNF

Rezni materijal: HSS

Standard: DIN 2181

Navoji po colu: 24

Ø navoja: 9,53 mm

Ukupna duljina L: 63 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 7 mm

4-kutna drška □: 5,5 mm

Ø osnovne rupe: 8,5 mm

**Tehnički opis**

Ø osnovne rupe	8,5 mm
Ø navoja	9,53 mm
Navoji po colu	24
Standard	DIN 2181
Rezni materijal	HSS

Ø drške D <sub>s</sub>	7 mm
Ukupna duljina L	63 mm
4-kutna drška □	5,5 mm
Dubina navoja	19,06 mm
Nagib navoja	1,058 mm
Vrsta navoja	UNF
Veličina navoja	3/8-24 UNF
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	C
Oblik rezanja	D
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod osnovne i prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Ručni ureznici
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		

Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima
Uni	prikladno
Ulje	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima