



Garnitura turpija s 2K drškom, 6-dijelna, u futroli metal/drvo, rez 2, duljina bez drške: 250mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	517417 250
GTIN	4009215192285
Razred artikla	56B

Opis

Izvedba:

Turpije su kovane i brušene te specijalnim strojevima zubi poprimaju oblik ravnomjernog intenziteta i dubine. **Turpije koje nisu zaobljene** imaju zupčast oblik koji je uvijek prilagođen vrsti turpije.

Za zaštitu turpija garniture su pregledno smještene u **otpornim najlonskim sklopljivim futrolama**.

Zaštićene turpije se ne mogu isprljati, a rezni dio se ne oštećuje; to osigurava velike volumene odrezivanja i glatku površinu turpija te produljuje vijek trajanja.

Rez 2 = srednje grubo

S ergonomskom 2-komponentnom plastičnom drškom.

Upotreba:

Kvalitetna turpija za uporabu u radionicama s dugom izdržljivošću i velikom snagom turpijanja.

Dio isporuke:

6-dijelna garnitura turpija s po jednom **plosnatom, poluokruglom i okruglom turpijom za drvo** i po jednom **plosnatom, polukruglom i okruglom turpijom za metal**.

Tehnički opis

Atribut imena proizvoda	rez 2
-------------------------	-------

Rez	2
Standard	DIN 7261
Broj pojedinačnih turpija	6
Vrsta proizvoda	Radionička turpija

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		

Pribor

Okrugla turpija duljina bez drške 250 mm	514200 250
Poluokrugla turpija duljina bez drške 250 mm	513200 250
Turpija za drvo, obla duljina bez drške 250 mm	519370 250
Turpija za drvo, plosnato-tupa duljina bez drške 250 mm	519300 250
Plosnata turpija duljina bez drške 250 mm	510200 250
Turpija za drvo, poluobla duljina bez drške 250 mm	519330 250