

Garant**VHM vretenasto glodalo HPC, ZOx, Ø f8 DC: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	203170 10
GTIN	4045197271945
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**

S jakim jezgrom, **specijalnim lomačem za usitnjavanje odvojenih čestica i velikim dubokim poliranim žljebovima.**

Upotreba:

Za glodanje kada se stavljaju veliki zahtjevi na površinu obratka.
Prikladni isključivo za obodno glodanje.

Tehnički opis

Broj zubi Z	6
Posmak f_z za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,05 mm
Oslobađanje $\varnothing D_1$	9,2 mm
Duljina izboja L_1 uključ. oslobađanje	32 mm
\varnothing reza D_c	10 mm
\varnothing drške D_s	10 mm
Ukupna duljina L	74 mm
Duljina rezne oštrice L_s	25 mm
Smjer ispostave	vodoravno i koso
Drška	DIN 6535 HA s h6
Tolerancija nazivnog \varnothing	f8

Kvaliteta centriranja s drškom	G 2,5 s HA
Kut spirale	48 stupanj
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prevlaka	ZOX
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	W
Svojstvo kuta spirale	Nejednak
Podjela oštrica	nejednako
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,05×D kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	460 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	400 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	210 m/min	N
CuZn	prikladno	180 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		

