

**Garant****Garnitura ručnih ureznika, bez prevlake, UNF: 9/16-18****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130750 9/16-18
GTIN	4045197068279
Razred artikla	11G

**Opis****Izvedba:**

2-dijelna garnitura, **koja se sastoji od uvodnog i završnog ureznika.**

**Upotreba:**

**Za navoj UNF ASME -- B1.1.**

Vrsta navoja: UNF

Rezni materijal: HSS

Standard: DIN 2181

Navoji po colu: 18

Ø navoja: 14,29 mm

Ukupna duljina L: 70 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 11 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 12,9 mm

**Tehnički opis**

Navoji po colu	18
Ø osnovne rupe	12,9 mm
Ø navoja	14,29 mm
Standard	DIN 2181
Rezni materijal	HSS

Ø drške D <sub>s</sub>	11 mm
Ukupna duljina L	70 mm
4-kutna drška □	9 mm
Dubina navoja	42,87 mm
Nagib navoja	1,411 mm
Vrsta navoja	UNF
Veličina navoja	9/16-18 UNF
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	C
Oblik rezanja	D
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod slijepe rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Ručni ureznici
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		

Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima
Uni	prikladno
Ulje	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima