

Garant
VHM razvrtač HPC prolazna rupa, TiAlN, nazivni Ø DC: 12mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	164350 12
GTIN	4045197328564
Razred artikla	10N

Opis

Nazivni Ø D_c: 12 mm

Ø-područje: 11.71 - 12.2 mm, Intervall: 0,001

Izvedba:

NC izvedba s cilindričnom Ø drškom za standardizirani prihvatao specijalno u **hidrauličnim držačima** ili **vrlo preciznim držačima s čahurom**. Za **vrhunsku koncentričnost i sigurnost procesa**. Upotreba specijalnih čahura nije više potrebna. S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva za **HPC nastavak** za smanjenje troškova izrade.

Razvrtači završno brušeni za dosjed prema Vašim potrebama.

S kratkim oštricama i lijevom spiralom.

Upotreba:

Za HPC / HSC razvrtnje prolaznih rupa.

Napomena:

DOSTUPNA NOVA GENERACIJA!

Preporučeni zamjenski proizvod je br. 164420.

Primjena kod vrste bušenja: kod prolazne rupe

Broj oštrica Z: 6

Ø-područje: 11,71 - 12,2 mm

Duljina rezne oštrice L_s: 20 mm

Duljina izboja L₁: 71 mm

Ukupna duljina L: 120 mm

Broj oštrica Z: 6

Ø drške D_s: 12 mm

Tehnički opis

Tolerancija drške	h6
Nazivni Ø D _c	12 mm

Duljina izboja L ₁	71 mm
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm ²	0,2 mm/okr
Ø drške D _s	12 mm
Ukupna duljina L	120 mm
Duljina rezne oštrice L _s	20 mm
Ø-područje	11,71 - 12,2 mm
Broj oštrica Z	6
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Unutarnje hlađenje	da, s 25 bara
Drška	DIN 6535 HA s h6
Strategija rezanja	HPC
Primjena kod vrste bušenja	kod prolazne rupe
Prsten u boji	plavo
Vrsta proizvoda	Phillips vijcani nastavak

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	25 m/min	M
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		