



## Razvrtač VHM HPC prolazna rupa, TiAlN, Nazivni Ø: 5 mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	164352 5
GTIN	4045197675521
Razred artikla	10N

### Opis

#### Izvedba:

**NC izvedba** s ravnom Ø drškom za standardizirani prihvatao specijalno u **hidrauličnim držačima** ili **vrlo preciznim držačima s čahurom**. Za **vrhunsku koncentričnost** i **sigurnost procesa**. Nabava specijalnih čahura nije više potrebna. S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva za **HPC nastavak** za smanjenje troškova izrade.

#### Razvrtači završno brušeni za dosjed prema Vašim potrebama.

<B>Razvrtači završno brušeni za dosjed prema vašim zahtjevima.

S kratkim žljebovima i lijevom spiralom.

#### Upotreba:

Za <B>HPC / HSC<B> <B>razvrtnje prolaznih rupa.</B>

Rezni materijal: VHM

Standard: Standard proizvođača

Unutarnje hlađenje: da, s 25 bara

Drška: DIN 6535 HA s h6

Strategija rezanja: HPC

Primjena kod vrste provrta: kod prolazne rupe

Broj oštrica Z: 4

Ø-područje: 4,71 - 5,2 mm

Duljina izboja L<sub>A</sub>: 35 mm

Ukupna duljina L<sub>ukupno</sub>: 75 mm

Broj oštrica Z: 4

Ø drške: 6 mm

Pomak f u titanu > 850 N/mm<sup>2</sup>: 0,05 mm/okr

### Tehnički opis

Pomak f u titanu > 850 N/mm<sup>2</sup>

0,05 mm/okr

Nazivni Ø	5 mm
Tolerancija drške	h6
Duljina izboja L <sub>A</sub>	35 mm
Ø drške	6 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	75 mm
Duljina noža L <sub>s</sub>	12 mm
Ø-područje	4,71 - 5,2 mm
Broj oštrica Z	4
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Unutarnje hlađenje	da, s 25 bara
Drška	DIN 6535 HA s h6
Strategija rezanja	HPC
Primjena kod vrste provrta	kod prolazne rupe
Obruč u boji	ružičasto