



Razvrtač VHM HPC prolazna rupa, TiAlN, Nazivni Ø: 20 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	164352 20
GTIN	4045197675743
Razred artikla	10N

Opis

Izvedba:

NC izvedba s ravnom Ø drškom za standardizirani prihvatač specijalno u **hidrauličnim držačima** ili **vrlo preciznim držačima s čahurom**. Za **vrhunsku koncentričnost** i **sigurnost procesa**.

Nabava specijalnih čahura nije više potrebna. S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva za **HPC nastavak** za smanjenje troškova izrade.

Razvrtači završno brušeni za dosjed prema Vašim potrebama.

Razvrtači završno brušeni za dosjed prema vašim zahtjevima.

S kratkim žljebovima i lijevom spiralom.

Upotreba:

Za HPC / HSC razvrtnje prolaznih rupa.

Rezni materijal: VHM

Standard: Standard proizvođača

Unutarnje hlađenje: da, s 25 bara

Drška: DIN 6535 HA s h6

Strategija rezanja: HPC

Primjena kod vrste provrta: kod prolazne rupe

Broj oštrica Z: 8

Ø-područje: 19,21 - 20,2 mm

Duljina izboja L_A: 95 mm

Ukupna duljina L_{ukupno}: 150 mm

Broj oštrica Z: 8

Ø drške: 20 mm

Pomak f u titanu > 850 N/mm²: 0,16 mm/okr

Tehnički opis

Pomak f u titanu > 850 N/mm²

0,16 mm/okr

Tolerancija drške	h6
Nazivni Ø	20 mm
Duljina izboja L _A	95 mm
Ø drške	20 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	150 mm
Duljina noža L _s	25 mm
Ø-područje	19,21 - 20,2 mm
Broj oštrica Z	8
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Unutarnje hlađenje	da, s 25 bara
Drška	DIN 6535 HA s h6
Strategija rezanja	HPC
Primjena kod vrste provrta	kod prolazne rupe
Obruč u boji	ružičasto