

**Garant****Upuštač za skidanje srha 90°, tip: 25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	150065 25
GTIN	4045197085405
Razred artikla	11M

**Opis****Izvedba:**

Posebna geometrija reznih oštrica olakšava obradu. Odvojene čestice se odvođe kroz prolaznu rupu u smjeru drške.

Unutarnje hlađenje: ne

za  $\varnothing$  bušenja: 20 - 25 mm

$\varnothing$  glave: 30 mm

Ukupna duljina: 95 mm

$\varnothing$  drške  $D_s$ : 15 mm

**Tehnički opis**

za $\varnothing$ bušenja	20 - 25 mm
$\varnothing$ glave	30 mm
Ukupna duljina	95 mm
$\varnothing$ drške $D_s$	15 mm
Vrh kuta upuštača	90 stupanj
Rezni materijal	HSS
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema

Vrsta proizvoda

Stupnjevito i upušteno  
konično glodalo**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	33 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	28 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	17 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	7 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		