

Garant
Strojni ureznik HSSE-PM Oblik CS, bez prevlake, M: M12

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	131290 M12
GTIN	4045197069542
Razred artikla	11H

Opis
Izvedba:
Sa zasjekom.

(Oblik CS) 2–3 – brzine rezanja – sa zasjekom.

Prednost:

Veća otpornost na trošenje.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E PM

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 1,75 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

 Ø drške D_s: 9 mm

4-kutna drška □: 7 mm

Ø osnovne rupe: 10,2 mm

Tehnički opis

Ø navoja	12 mm
Broj oštrica Z	3
Ø osnovne rupe	10,2 mm
Broj steznih utora	3
Nagib navoja	1,75 mm
Standard	DIN 376
Ø drške D _s	9 mm

Ukupna duljina L	110 mm
4-kutna drška □	7 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E PM
Dubina navoja	36 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M12
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	CS
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	15 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	18 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	18 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	18 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	9 m/min	P
Ulje	prikladno		

mekro maksimalno

prikladno samo u
posebnim uvjetima